

技術データシート  
相互接続ケーブル  
製品番号: 50128804  
KB 307-10000 FLEX

## 目次

- 仕様書
- 電氣的接続



写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

|             |          |
|-------------|----------|
| 適している       | BPS 307i |
| インターフェースに適合 | SSI      |

コネクタ

|              |                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------|
| コネクタ 1       |                                                   |
| コネクタの種類      | 連続メス端子                                            |
| 極数           | 32 -極                                             |
| 丸形プラグ、LED    | いいえ                                               |
| コネクタ 2       |                                                   |
| コネクタの種類      | オープン末端                                            |
| 伝導特性         |                                                   |
| 心線数          | 10 個数                                             |
| シースの色        | グレー                                               |
| シールド         | はい                                                |
| ケーブルモデル      | 相互接続ケーブル                                          |
| ケーブル直径 ( 外 ) | 8.5 mm                                            |
| ケーブル長        | 10,000 mm                                         |
| シースの素材       | PUR                                               |
| ドラッグチェーン適応   | はい                                                |
| スタートアップ速度    | 水平で5 m、最大 3.3 m/s 走行距離と最大 5 m /s <sup>2</sup> の加速 |

分類

|              |          |
|--------------|----------|
| 関税分類番号       | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0   | 27279218 |
| ECLASS 9.0   | 27060311 |
| ECLASS 10.0  | 27060311 |
| ECLASS 11.0  | 27060311 |
| ECLASS 12.0  | 27060311 |
| ECLASS 13.0  | 27060311 |
| ECLASS 14.0  | 27060311 |
| ECLASS 15.0  | 27060311 |
| ECLASS 16.0  | 27060311 |
| ETIM 5.0     | EC001855 |
| ETIM 6.0     | EC001855 |
| ETIM 7.0     | EC001855 |
| ETIM 8.0     | EC001855 |
| ETIM 9.0     | EC001855 |
| ETIM 10.0    | EC001855 |
| UNSPSC 26.08 | 26121604 |

機械の仕様

|      |       |
|------|-------|
| 正味重量 | 832 g |
|------|-------|

電氣的接続

コネクタ 1

|           |        |
|-----------|--------|
| コネクタの種類   | 連続メス端子 |
| 極数        | 32 -極  |
| 丸形プラグ、LED | いいえ    |

コネクタ 2

|         |        |
|---------|--------|
| コネクタの種類 | オープン末端 |
|---------|--------|

心線色

|     |        |
|-----|--------|
| グレー | FE     |
| 白   | GNDIN  |
| 茶色  | VIN    |
| 紫   | SWIO 1 |
| 黒色  | SWIO 2 |
| 青   | CLK-   |
| 緑   | データ-   |
| 赤   | CLK+   |
| 黄   | データ+   |
| ピンク | n.c.   |

心線ア割り当て