

## Technisches Datenblatt

### Barcodeband

Art.-Nr.: 50149335

BCT G40 H25 L005

#### Inhalt

- Technische Daten



Abbildung kann abweichen

## Technische Daten

### Basisdaten

<b>Geeignet für</b>	Barcode-Positioniersystem Serie BPS 300i
---------------------	--

### Mechanische Daten

<b>Abmessung (H x L)</b>	25 mm x 5.000 mm
<b>Rastermaß</b>	40 mm
<b>Nettogewicht</b>	34 g
<b>Mechanische Eigenschaften</b>	bedingt chemikalienbeständig bedingt UV-beständig feuchtigkeitsbeständig kratzfest wischfest
<b>Kleber</b>	Acrylatkleber
<b>Kleberstärke</b>	0,035 mm
<b>Herstellungsverfahren</b>	Digitaldruck
<b>Chemische Beständigkeit (bei 23 °C über 24 h)</b>	Dieselöl Testbenzin Trafoöl
<b>Aushärtung</b>	24 h
<b>Oberflächenschutz</b>	Transparentes Polypropylen Laminat

### Umgebungsdaten

<b>Umgebungstemperatur Betrieb</b>	-29 ... 93 °C
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	0 ... 45 °C
<b>Empfohlene Verarbeitungstemperatur</b>	10 ... 25 °C
<b>Beständigkeit</b>	Luftfeuchtigkeit Salzsprühnebel (150 h/5 %) UV-Licht
<b>Beschaffenheit Untergrund</b>	fettfrei glatt sauber trocken

### Klassifikation

<b>Zolltarifnummer</b>	90178010
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27280190
<b>ECLASS 8.0</b>	27280190
<b>ECLASS 9.0</b>	27280192
<b>ECLASS 10.0</b>	27280192
<b>ECLASS 11.0</b>	27280192
<b>ECLASS 12.0</b>	27280192
<b>ECLASS 13.0</b>	27280192
<b>ECLASS 14.0</b>	27280192
<b>ECLASS 15.0</b>	27280192
<b>ECLASS 16.0</b>	27280192
<b>ETIM 5.0</b>	EC002498
<b>ETIM 6.0</b>	EC003015
<b>ETIM 7.0</b>	EC003015
<b>ETIM 8.0</b>	EC003015
<b>ETIM 9.0</b>	EC003015
<b>ETIM 10.0</b>	EC003015