

技術データシート

フィルム

製品番号: 50137877

OTB SET-GN/BK/WH003

目次

- 仕様書



写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様	
種類	光学ライントレーサテープ
適している	光学ライントレーサ OGS 600

機械の仕様	
寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	40 mm x 0.5 mm x 300 mm
正味重量	85 g
機械的性質	すぐに通過可
	清掃が容易
	耐久性のある
	非摩耗
色	緑、黒、白、黒白のストライプ
素材	PVC
接着剤	アクリル接着剤
接着力	10 mm

周囲データ	
周囲温度、動作時	-20 ... 55 °C
加工温度	15 ... 25 °C
下面の状態	グリースフリー
	クリーン
	ドライ
	平滑

分類	
ECLASS 5.1.4	27289200
ECLASS 8.0	27289290
ECLASS 9.0	27289290
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280192
ECLASS 12.0	27280192
ECLASS 13.0	27280192
ECLASS 14.0	27280192
ECLASS 15.0	27280192
ECLASS 16.0	27280192
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100