

Technisches Datenblatt Set Sicherheits-Sensor Transceiver

Art.-Nr.: 426534

MLD520-RT2-UDC-1600-S2



Inhalt

- Set besteht aus
- Technische Daten
- Passende Umlenkspiegel
- Zubehör



Set besteht aus

| | Anzahl | Art.-Nr. | Bezeichnung | Artikel | Beschreibung |
|---|--------|----------|-------------|--|--|
|  | 1 | 66557100 | MLD520-RT2 | Mehrstrahl-Sicherheitslichtschr. Transceiver | Reichweite: 0,5 ... 8 m Anzahl Strahlen: 2 St. Strahlabstand: 500 mm Ansprechzeit: 25 ms Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 8 -polig |
|  | 1 | 549853 | UDC-1600-S2 | Gerätesäule | Funktionen: Montage und Schutz von Lichtvorhängen und Mehrstrahl-Lichtschranken, justierbar, 3 Richtungen Säulenhöhe ohne Fuß: 1.600 mm |

Technische Daten

Basisdaten

| | |
|-----------|-------------|
| Serie | MLD-UDC |
| Geräteart | Transceiver |

Funktionen

| | |
|----------------------------------|--|
| Funktionen | Anlauf-/Wiederanlaufsperrung (RES), wählbar Konfiguration per Verdrahtung Schützkontrolle (EDM), wählbar |
| integrierte Laserausrichthilfe | Nein |
| integrierter Muting-Leuchtmelder | Nein |
| integrierter Status-Leuchtmelder | Nein |

Kenngrößen

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Typ | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFH _D | 6,6E-09 pro Stunde |
| Gebrauchsdauer T _M | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
| Kategorie | 4, EN ISO 13849 |

Schutzfelddaten

| | |
|------------|-------------|
| Reichweite | 0,5 ... 8 m |
|------------|-------------|

Optische Daten

| | |
|-----------------|--------|
| Anzahl Strahlen | 2 St. |
| Strahlabstand | 500 mm |

Mechanische Daten


| | |
|---------------------|----------|
| Nettogewicht | 7.140 g |
| mit Gerätesäule | Ja |
| Säulenhöhe ohne Fuß | 1.600 mm |

Zertifizierungen

Klassifikation

| | |
|-----------------|----------|
| Zolltarifnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272703 |
| ECLASS 8.0 | 27272703 |
| ECLASS 9.0 | 27272703 |
| ECLASS 10.0 | 27272703 |
| ECLASS 12.0 | 27272703 |
| ECLASS 13.0 | 27272703 |
| ECLASS 14.0 | 27272703 |
| ECLASS 15.0 | 27272703 |
| ECLASS 16.0 | 27272703 |
| ETIM 5.0 | EC001832 |
| ETIM 6.0 | EC001832 |
| ETIM 7.0 | EC001832 |
| ETIM 8.0 | EC001832 |
| ETIM 9.0 | EC001832 |
| ETIM 10.0 | EC001832 |
| UNSPSC 26.08 | 32151804 |

Passende Umlenkspiegel

| | Art.-Nr. | Bezeichnung | Artikel | Beschreibung |
|---|----------|----------------------|--------------------------------------|---|
|  | 905066 | MLD-M002-UDC-1600-S2 | Set Sicherheits-Sensor Umlenkspiegel | Anzahl Strahlen: 2 St. Strahlabstand: 500 mm mit Gerätesäule: Ja Säulenhöhe ohne Fuß: 1.600 mm |

Zubehör

Anschlussstechnik - Anschlussleitungen

| | Art.-Nr. | Bezeichnung | Artikel | Beschreibung |
|---|----------|--------------------|------------------|--|
|    | 50135128 | KD S-M12-8A-P1-050 | Anschlussleitung | Applikation: Öl-/Schmiermittelbeständig Anschluss 1: Rundstecker, M12, axial, female, A-kodiert, 8 -polig Rundstecker, LED: Nein Anschluss 2: offenes Ende Geschirmt: Ja Leitungslänge: 5.000 mm Werkstoff Mantel: PUR |

Hinweis



↪ Eine Liste mit allen verfügbaren Zubehörartikeln finden Sie auf der Webseite von Leuze im Download-Tab der Artikeldetailseite.