

Technisches Datenblatt Folie

Art.-Nr.: 50137874

OTB 40-BK250

Inhalt

- Technische Daten



Abbildung kann abweichen

Technische Daten

Basisdaten

Geeignet für	Optische Spurführung OGS 600
--------------	------------------------------

Mechanische Daten

Abmessung (B x H x L)	40 mm x 0,5 mm x 25.000 mm
Nettogewicht	468 g
Mechanische Eigenschaften	leicht zu reinigen sofort überfahrssicher strapazierfähig verschleißfrei
Farbe	schwarz
Werkstoff	PVC
Kleber	Acrylatkleber
Kleberstärke	10 mm

Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur Betrieb	-20 ... 55 °C
Verarbeitungstemperatur	15 ... 25 °C
Beschaffenheit Untergrund	fettfrei glatt sauber trocken

Klassifikation

Zolltarifnummer	39191012
ECLASS 5.1.4	27289200
ECLASS 8.0	27289290
ECLASS 9.0	27289290
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280192
ECLASS 12.0	27280192
ECLASS 13.0	27280192
ECLASS 14.0	27280192
ECLASS 15.0	27280192
ECLASS 16.0	27280192
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015