

技術データシート フォーク型ライトバリア

製品番号: 50146182

GS04B/N.1-90-M8.3



目次

- 仕様書
- 寸法図
- 電気的接続
- 操作と表示
- 製品キー
- 注意
- アクセサリ







仕様書

Leuze

基本仕様

シリーズ	04B
物理的原理	光学的
アプリケーション	小型パーツの検出

パラメータ

MTTF	700.42 年
IVITIF	700.42 +

光学的仕様

光源	LED, 赤
波長	660 nm
送信信号形式	パルス化

測定データ

高い再現正確性	0.02 mm
最小検出体直径	0.3 mm

電気的仕様

サプレッサ	極性逆付防止
	短絡保護

パフォーマンスデータ

供給電圧 U _B	10 30 V, DC
リップル	0 15 %, U _B から
無負荷電流	0 30 mA
スイッチヒステリシス	100 μm

出力

スイッチ出力

種類	デジタルスイッチ出力	
電圧の種類	DC	
スイッチ電流、最大	100 mA	
スイッチ電圧	低:≤2V	
	高: ≥(U _B -2V)	

スイッチ出力 1

スイッナエレメント	トフノンスタ, NPN
スイッチの動作原理	ライト/ダーク切り替え可

応答時間

スイッチング周波数	5,000 Hz	
応答時間	0.1 ms	
スタンバイ遅延	150 ms	

コネクタ

コネクダ数 1個数	コネクタ数	1 個数
-----------	-------	------

コネクタ 1	
機能	信号出力
	電力供給
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M8
タイプ	オス
素材	金属
極数	3 -極

機械の仕様

外形	フォーク		
開口幅	90 mm		
開口深度	55 mm		
寸法(幅x高さx長さ)	10 mm x 110 mm x 80 mm		
筐体の素材	金属		
筐体 金属	アルミ		
レンズカバーの素材	ガラス		
重量	70 g		
筐体色	黒、RAL9005番		
取り付けの種類	通路設置		

操作と表示

表示の種類	LED
LEDの数	1 個数
コントローラ	270°ポテンショメータ
コントローラの機能	感度設定
	明暗切り替え

周囲データ

周囲温度、	動作時	-25	60	°C

認証

保護等級	IP 67
保護等級	III
認可	c UL US
適応基準	IEC 60947-5-2, DIN EN ISO 1389- 1:2016 補遺C.D


分類

関税分類番号	85365019	
ECLASS 5.1.4	27270909	
ECLASS 8.0	27270909	
ECLASS 9.0	27270909	
ECLASS 10.0	27270909	
ECLASS 11.0	27270909	
ECLASS 12.0	27270909	
ECLASS 13.0	27270909	
ECLASS 14.0	27270909	
ETIM 5.0	EC002720	
ETIM 6.0	EC002720	
ETIM 7.0	EC002720	
ETIM 8.0	EC002720	
ETIM 9.0	EC002720	


寸法図

Leuze

すべての寸法表記はミリメートル



- A 光学軸
- B 感度設定
- C 明暗切り替え
- D LED表示



電気的接続

コネクタ 1

機能	信号出力電力供給
コネクタの種類	丸形プラグ
	M8
ネジ寸 タイプ	オス
素材	金属
極数	3 -極

ピン	ピン配列
1	V+
3	GND
4	OUT 1



操作と表示

LED ディスプレー 意味

黄、連続点灯 スイッチ出力/スイッチ状態 有効

製品キー



製品名: AAA04B/C.D-EEE-FFF

動作原理 / 外形 AAA04B GS04B: 光学フォークセンサ、光源 LED GSL04B: 光学フォークセンサ、光源 レーザー С スイッチ出力/機能 P:PNP-トランジスタ出力、暗く切り替え N:NPN-トランジスタ出力、暗く切り替え 1: IO-リンク / ライトオン (NPN) / ダークオン (PNP) D 1:ポテンショメータ270° 開口幅 [mm] EEE 開口幅、ミリメートル単位 FFF 電気的接続

注意



♥ 利用可能なすべてのデバイスタイプのリストは、Leuzeのウェブサイトwww.leuze.comにあります。

注意



目的にかなったご利用にご注意ください!

M8.3:M8丸形プラグコネクタ、3極(プラグ)



↳ この製品はセーフティセンサーではなく、個人の保護のためのものではありません。

- ♥ この製品は有資格者のみが操作できます。
- ♥ 使用目的に応じた製品をご使用してください。

アクセサリ

コネクタ関連・コネクタケーブル

	製品番号	名称	製品	説明
V	50130832	KD U-M8-3A-V1-050	接続回線	コネクタ 1: 丸形プラグ, M8, 軸方向, メス, 3 -極 丸形プラグ、LED: いいえ コネクタ 2: オープン末端 シールド: いいえ ケーブル長: 5,000 mm シースの素材: PVC
¥	50130862	KD U-M8-3W-V1-050	接続回線	コネクタ 1: 丸形プラグ, M8, L字型, メス, 3 -極 丸形プラグ、LED: いいえ コネクタ 2: オープン末端 シールド: いいえ ケーブル長: 5,000 mm シースの素材: PVC

アクセサリ



注意



も 利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。