

技術データシート

信号タワー部

製品番号: 50143660

A7-MW2.5

目次

- 仕様書
- 寸法図



写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様	
シリーズ	A7
含む	スプリングワッシャM5 / ステンレス 4個
	ワッシャA5,3 / ステンレス 4個
	六角ナットM5 / ステンレス 4個
	平子ねじM5 x 20 / ステンレス 4個
適している	信号タワーユニット シリーズ A7 - Advanced Series

機械の仕様	
外形	L形
寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	74 mm x 70 mm x 67 mm
取り付け部の規格名称 金属	V2A
正味重量	151 g
取り付け部のモデル	L字型ブラケット
取り付けの種類、設備側	通路設置
取り付けの種類、デバイス側	ネジ止め可
取り付け部の種類	固定
取り付け部の素材	ステンレス

分類	
ECLASS 5.1.4	27371233
ECLASS 8.0	27371233
ECLASS 9.0	27371232
ECLASS 10.0	27371233
ECLASS 11.0	27371233
ECLASS 12.0	27371233
ECLASS 13.0	27371233
ECLASS 14.0	27371233
ECLASS 15.0	27371233
ECLASS 16.0	27371233
ETIM 5.0	EC001153
ETIM 6.0	EC001153
ETIM 7.0	EC001153
ETIM 8.0	EC001153
ETIM 9.0	EC001153
ETIM 10.0	EC001153
UNSPSC 26.08	32151500

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

