

Technisches Datenblatt

Verbindungsleitung

Art.-Nr.: 50130488

KDS CR-SUB-9A-RJ41-A-T0-024-C

Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss




Abbildung kann abweichen

Technische Daten

Basisdaten

Geeignet für	Mobile 2D-Codeleser Serie HCR 6200
Geeignet für Schnittstelle	RS 232 TTL

Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	Sub-D
Typ	female
Polzahl	9 -polig
Ausführung	axial

Anschluss 2

Art des Anschlusses	RJ41
---------------------	------

Anschluss 3

Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegöße	steckbar
Typ	female
Polzahl	2 -polig
Ausführung	axial

Leitungseigenschaften

Anzahl Adern	9 St.
Farbe Mantel	schwarz
Geschirmt	Ja
Leitungsausführung	Spiralleitung
Leitungsdurchmesser (außen)	5 mm
Leitungslänge	2.400 mm
Werkstoff Mantel	PVC
Schleppkettentauglichkeit	Nein

Mechanische Daten

Nettogewicht	115 g
Klassifikation	
Zolltarifnummer	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	Sub-D
Typ	female
Polzahl	9 -polig
Ausführung	axial

Anschluss 2

Art des Anschlusses	RJ41
---------------------	------

Anschluss 3

Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegöße	steckbar
Typ	female
Polzahl	2 -polig
Ausführung	axial