

技術データシート

リフレクタ

製品番号: 50106958

TKS 20.P

目次

- 仕様書



写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

アプリケーションの分野	薬品
-------------	----

機械の仕様

外形	丸形
プリズムサイズ	2.3 mm
取り付け寸法 厚み	6.5 mm
取り付け寸法 直径	20 mm
反射面の直径	17 mm
リフレクタの素材	プラスチック
支持材の素材	プラスチック
極性変更	はい
リフレクタ素材の化学名	PES
検出面の素材	トリプル
重量	3 g
取り付けの種類	M4棒ネジ
素材の適合性	ECOLAB

周囲データ

周囲温度、動作時	-40 ... 65 °C
----------	---------------

認証

保護等級	IP 67
------	-------

分類

関税分類番号	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467