

技術データシート
アセンブリシステム
製品番号: 50129149
BTU 346M.6-D12

目次

- 仕様書
- 寸法図



写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

製品グループに適している	リフレクタ
	切替センサ、角型
適している	センサ シリーズ 46B
	リフレクタ TKS 20x40
	リフレクタ TKS 50x50
	リフレクタ (M) TKS 30x50
	リフレクタ (M) TKS 40x60

機械の仕様

取り付け部の規格名称 金属	アルミ
取り付け部の規格名称 ステンレス	V2A
正味重量	54 g
取り付け部のモデル	アセンブリシステム
取り付けの種類、設備側	12mm丸ボール用
	薄板アタッチメントによる取り付け
取り付けの種類、デバイス側	ネジ止め可
取り付け部の種類	360°回転可
	クランプ可
	調整可
取り付け部の素材	ステンレス
	金属

分類

関税分類番号	83024900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ECLASS 16.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

