

技術データシート

クランプ

製品番号: 50134199

MC 003K

目次

- 仕様書
- 寸法図



写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

| | |
|--------------|--------------------------|
| 製品グループに適している | 切替センサ、円筒形 |
| 適している | M3-外形センサ センサ シリーズ 203 |

機械の仕様

| | |
|---------------|----------------|
| 内径 | 3 mm |
| プラスチック固定部の化学名 | ポリアミド (PA66) |
| 取り付け部のモデル | ホルダークランプ |
| 取り付けの種類、設備側 | 通路設置 |
| 取り付けの種類、デバイス側 | クランプ可 |
| 取り付け部の種類 | 固定 |
| 取り付け部の素材 | プラスチック |

周囲データ

| | |
|----------|-------------|
| 周囲温度、動作時 | 0 ... 80 °C |
|----------|-------------|

分類

| | |
|--------------|----------|
| 関税分類番号 | 39174000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

