

Technisches Datenblatt Reflektor

Art.-Nr.: 50129076

TKZ 25

Inhalt

- Technische Daten



Abbildung kann abweichen

Technische Daten

Mechanische Daten

Bauform	rund
Tripelgröße	2,3 mm
Montagemaß Dicke	7 mm
Montagemaß Durchmesser	26,2 mm
Reflexionsfläche Durchmesser	23 mm
Werkstoff Reflektor	Kunststoff
Werkstoff Trägermaterial	Kunststoff
Polarisationsändernd	Ja
Chemische Bezeichnung Werkstoff Reflektor	PMMA
Struktur aktive Fläche	Triple
Nettogewicht	3 g
Art der Befestigung	Clip
Geeignet für Bohrungsdurchmesser	6 ... 7 mm
Geeignet für Materialstärke	0,5 ... ∞

Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur Betrieb	-40 ... 65 °C
Verarbeitungstemperatur	0 ... 70 °C

Klassifikation

Zolltarifnummer	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ECLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467