

## Technisches Datenblatt Folie

Art.-Nr.: 50137875

OTB 40-WH250

### Inhalt

- Technische Daten

Abbildung kann abweichen

## Technische Daten

### Basisdaten

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| Geeignet für | Optische Spurführung OGS 600 |
|--------------|------------------------------|

### Mechanische Daten

|                           |                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Abmessung (B x H x L)     | 40 mm x 0,5 mm x 25.000 mm                                                        |
| Nettogewicht              | 719 g                                                                             |
| Mechanische Eigenschaften | leicht zu reinigen<br>sofort überfahrssicher<br>strapazierfähig<br>verschleißfrei |
| Farbe                     | weiß                                                                              |
| Werkstoff                 | PVC                                                                               |
| Kleber                    | Acrylatkleber                                                                     |
| Kleberstärke              | 10 mm                                                                             |

### Umgebungsdaten

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Umgebungstemperatur Betrieb | -20 ... 55 °C                          |
| Verarbeitungstemperatur     | 15 ... 25 °C                           |
| Beschaffenheit Untergrund   | fettfrei<br>glatt<br>sauber<br>trocken |

### Klassifikation

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Zolltarifnummer | 39191012 |
| ECLASS 5.1.4    | 27289200 |
| ECLASS 8.0      | 27289290 |
| ECLASS 9.0      | 27289290 |
| ECLASS 10.0     | 27280192 |
| ECLASS 11.0     | 27280192 |
| ECLASS 12.0     | 27280192 |
| ECLASS 13.0     | 27280192 |
| ECLASS 14.0     | 27280192 |
| ECLASS 15.0     | 27280192 |
| ECLASS 16.0     | 27280192 |
| ETIM 5.0        | EC002498 |
| ETIM 6.0        | EC003015 |
| ETIM 7.0        | EC003015 |
| ETIM 8.0        | EC003015 |
| ETIM 9.0        | EC003015 |
| ETIM 10.0       | EC003015 |