

技術データシート プラグ

製品番号: 50132550

S M8A-4P-SK

目次

- 仕様書
- 電氣的接続



写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

電気的仕様

パフォーマンスデータ	
消費電圧	最大250 V AC/DC

コネクタ

コネクタ 1	
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M8
タイプ	オス
ハンドル本体の素材	金属
極数	4 -極
コーディング	A コード
モデル	軸方向
ロック	ネジ止め、亜鉛ダイカスト・ ニッケルメッキ、推奨トルク0.6Nm、ロックネジ
コネクタ 2	
コネクタの種類	ナイフエッジ

機械の仕様

レンチサイズ	9 mm
--------	------

電気的接続

コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M8
タイプ	オス
ハンドル本体の素材	金属
極数	4 -極
コーディング	A コード
モデル	軸方向
ロック	ネジ止め、亜鉛ダイカスト・ ニッケルメッキ、推奨トルク0.6Nm、ロックネジ

ピン

1	-
2	-
3	-
4	-

コネクタ 2

コネクタの種類	ナイフエッジ
---------	--------

認証

保護等級	IP 67
------	-------

分類

関税分類番号	85369010
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ECLASS 13.0	27440116
ECLASS 14.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
ETIM 9.0	EC002635

