

Technisches Datenblatt Folie

Art.-Nr.: 50137877

OTB SET-GN/BK/WH003

Inhalt

- Technische Daten



Abbildung kann abweichen

Technische Daten

Basisdaten	
Art	Optisches Spurführungsband
Geeignet für	Optische Spurführung OGS 600
Mechanische Daten	
Abmessung (B x H x L)	40 mm x 0,5 mm x 300 mm
Nettogewicht	85 g
Mechanische Eigenschaften	leicht zu reinigen
	sofort überfahrsticher
	strapazierfähig
	verschleißfrei
Farbe	grün, schwarz, weiß, schwarz-weiß gestreift
Werkstoff	PVC
Kleber	Acrylatkleber
Kleberstärke	10 mm
Umgebungsdaten	
Umgebungstemperatur Betrieb	-20 ... 55 °C
Verarbeitungstemperatur	15 ... 25 °C
Beschaffenheit Untergrund	fettfrei
	glatt
	sauber
	trocken

Klassifikation	
Zolltarifnummer	39191012
ECLASS 5.1.4	27289200
ECLASS 8.0	27289290
ECLASS 9.0	27289290
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280192
ECLASS 12.0	27280192
ECLASS 13.0	27280192
ECLASS 14.0	27280192
ECLASS 15.0	27280192
ECLASS 16.0	27280192
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015