

Technisches Datenblatt

Y-Verteiler

Art.-Nr.: 50135997

YV S-DSS-28-28-28-X05

Inhalt

- Technische Daten
- Maßzeichnungen
- Elektrischer Anschluss
- Zubehör



Abbildung kann abweichen



Technische Daten

Anschluss

Anzahl Anschlüsse	3 St.
Anschluss 1	
Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegöße	M12
Typ	male
Polzahl	8 -polig
Kodierung	A-kodiert
Ausführung	axial
Anschluss 2	
Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegöße	M12
Typ	male
Polzahl	8 -polig
Kodierung	A-kodiert
Ausführung	axial
Anschluss 3	
Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegöße	M12
Typ	female
Polzahl	8 -polig
Kodierung	A-kodiert
Ausführung	axial

Leitungseigenschaften

Geschirmt	Ja
-----------	----

Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur Betrieb	-25 ... 85 °C
-----------------------------	---------------

Zertifizierungen

Schutzart	IP 67
-----------	-------

Klassifikation




Zolltarifnummer	85366990
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440104
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440111
ECLASS 11.0	27440111
ECLASS 12.0	27440111
ECLASS 13.0	27440111
ECLASS 14.0	27440111
ECLASS 15.0	27440111
ECLASS 16.0	27440111
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002925
ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC003558
ETIM 9.0	EC003558
ETIM 10.0	EC003558


Mechanische Daten

Bauform	kubisch
Abmessung (B x H x L)	36 mm x 15,6 mm x 45 mm
Schlüsselweite	13 mm
Nettogewicht	26 g
Werkstoff	PUR

Maßzeichnungen

Alle Maßangaben in Millimeter



Maßzeichnungen**Schaltbild**

a Anschluss 3, Buchse M12 c Anschluss 2, Stecker M12
 b Anschluss 1, Stecker M12 d Schirm

Elektrischer Anschluss**Anschluss 1**

Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegöße	M12
Typ	male
Polzahl	8-polig
Kodierung	A-kodiert
Ausführung	axial

Anschluss 2

Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegöße	M12
Typ	male
Polzahl	8-polig
Kodierung	A-kodiert
Ausführung	axial

Elektrischer Anschluss

Anschluss 3

Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegöße	M12
Typ	female
Polzahl	8-polig
Kodierung	A-kodiert
Ausführung	axial

Zubehör

Allgemein

Art.-Nr.	Bezeichnung	Artikel	Beschreibung
	50132266	TT-Set 0,6-13	Werkzeug Art: Drehmomentschlüssel Schlüsselweite: 13 mm Drehmoment: 0,6 N·m Werkstoff: Kunststoff, Edelstahl Umgebungstemperatur: -40 ... 120 °C

Hinweis



☞ Eine Liste mit allen verfügbaren Zubehörartikeln finden Sie auf der Webseite von Leuze im Download-Tab der Artikeldetailseite.