

技術データシート

確認応答ユニット

製品番号: 426298

MLDSET AC-ABF 70INV. A.1

## 目次

- 仕様書
- 電気的接続



写真と異なる場合があります



## 仕様書

### 基本仕様

含む	AC-ABF70.INV確認応答ユニット クランプ取り付け 取付けプレート
適している	MLD 500, MLD 300 マルチビーム・セーフティライトバリア セーフティ・ライトカーテン MLC 500、MLC 300

### 機能

機能	スタート/リスタートインターロックのリセット ミュート機能によるAOPDsでの解除 リセットボタンが点灯
リセットボタン	はい
LEDインジケータ	はい

### 電気的仕様

ボタンによる切替電流	1 ... 1,000 mA
パフォーマンスデータ 供給電圧 $U_g$	24 V, DC, -20 ... 20 %

### コネクタ

コネクタ数	2 個数
コネクタ 1	
機能	デバイスへの接続
コネクタの種類	丸形プラグ付きケーブル
ケーブル長	5,000 mm
シースの素材	PUR
ケーブル色	黒色
ネジ寸	M12
タイプ	オス
素材	金属
極数	8 -極
コーティング	A コード
コネクタ 2	
機能	SPS接続
コネクタの種類	丸形プラグ付きケーブル
ケーブル長	200 mm
シースの素材	PUR
ケーブル色	黒色
ネジ寸	M12
タイプ	メス
素材	金属
極数	8 -極
コーティング	A コード

### 機械の仕様

寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	110 mm x 80 mm x 110 mm
筐体 プラスチック	強化ガラスファイバ ( PPS )、自己消火性
正味重量	620 g
筐体色	グレー 黒色
取り付けの種類	取付けプレート

### 周囲データ

周囲温度、動作時	-25 ... 70 °C
周囲温度、保管時	-25 ... 70 °C

### 認証

保護等級	IP 67 IP 69K
保護等級	III

### 分類

関税分類番号	85369095
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 8.0	27279290
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27371246
ECLASS 11.0	27371246
ECLASS 12.0	27371246
ECLASS 13.0	27371246
ECLASS 14.0	27371246
ECLASS 15.0	27371246
ECLASS 16.0	27371246
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

## 電気的接続

### コネクタ 1

機能	デバイスへの接続
コネクタの種類	丸形プラグ付きケーブル
ケーブル長	5,000 mm
シースの素材	PUR

## 電氣的接続

### コネクタ 1

ケーブル色	黒色
ネジ寸	M12
タイプ	オス
素材	金属
極数	8 -極
コーディング	A コード

### コネクタ 2

機能	SPS接続
コネクタの種類	丸形プラグ付きケーブル
ケーブル長	200 mm
シースの素材	PUR
ケーブル色	黒色
ネジ寸	M12
タイプ	メス
素材	金属
極数	8 -極
コーディング	A コード