

## Technisches Datenblatt

### Verbindungsleitung

Art.-Nr.: 50120463

KB 301-3000-MA200

#### Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss
- Zubehör



Abbildung kann abweichen



## Technische Daten

### Basisdaten

Geeignet für Schnittstelle	RS 232
----------------------------	--------

### Anschluss

#### Anschluss 1

Art des Anschlusses	Buchsenleiste
Polzahl	32 -polig
Rundstecker, LED	Nein

#### Anschluss 2

Art des Anschlusses	JST ZHR Steckverbinder
Polzahl	10 -polig 6 -polig

#### Leitungseigenschaften

Anzahl Adern	16 St.
Farbe Mantel	schwarz
Geschirmt	Ja
Leitungsausführung	Verbindungsleitung
Leitungsdurchmesser (außen)	8,1 mm
Leitungslänge	3.000 mm
Werkstoff Mantel	PVC
Schleppkettentauglichkeit	Nein

### Klassifikation

Zolltarifnummer	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604

### Mechanische Daten

Nettogewicht	371 g
--------------	-------

## Elektrischer Anschluss

### Anschluss 1

Art des Anschlusses	Buchsenleiste
Polzahl	32 -polig
Rundstecker, LED	Nein

### Anschluss 2

Art des Anschlusses	JST ZHR Steckverbinder
Polzahl	10 -polig 6 -polig

## Zubehör

### Anschlussstechnik - Verbindungsleitungen

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Artikel	Beschreibung
	50117011	KB USB A - USB miniB	Serviceleitung	Applikation: Öl-/Schmiermittelbeständig Geeignet für Schnittstelle: USB Anschluss 1: USB Anschluss 2: USB Geschirmt: Ja Leitungslänge: 1.500 mm Werkstoff Mantel: PVC

## Zubehör

### Hinweis



↪ Eine Liste mit allen verfügbaren Zubehörartikeln finden Sie auf der Webseite von Leuze im Download-Tab der Artikeldetailseite.