

技術データシート

反射フィルム

製品番号: 50142512

REF 6-A-10x260

目次

- 仕様書



写真と異なる場合があります

# 仕様書

## 機械の仕様

外形	方形
方向に左右されない	いいえ
プリズムサイズ	0.3 mm
取り付け寸法 幅	10 mm
取り付け寸法 高さ	260 mm
反射面の高さ	260 mm
反射面の幅	10 mm
リフレクタの素材	プラスチック
極性変更	はい
リフレクタ素材の化学名	PMMA
検出面の素材	マイクロトリプル
取り付けの種類	自己粘着

## 周囲データ

周囲温度、動作時	-40 ... 70 °C
----------	---------------

## 分類

関税分類番号	39269097
eCl@ss 5.1.4	27279203
eCl@ss 8.0	27279203
eCl@ss 9.0	27273601
eCl@ss 10.0	27273601
eCl@ss 11.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467