

技術データシート

アダプタ

製品番号: 50110650

KD 01-5-BA-PWR

目次

- 仕様書
- 電氣的接続
- アクセサリ



写真と異なる場合があります

仕様書

電気的仕様

パフォーマンスデータ	
定格消費電力	4,000 mA
測定電圧 (DIN EN 60664-1)	125 V
測定インパルス電圧 (DIN EN 60664-1)	1,500 V

コネクタ

コネクタ数	2 個数
コネクタ 1	
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
極数	5 -極
コーディング	A コード
モデル	軸方向
コネクタ 2	
コネクタの種類	ミニジャック
伝導特性	
AWG	18

機械的仕様

レンチサイズ	18 mm
正味重量	29 g
差し込み繰り返し回数、最大	> 50
ケーブル通路	4 ... 6 mm

周囲データ

周囲温度、動作時	-40 ... 85 °C
----------	---------------

認証

保護等級	IP 67
------	-------

分類

関税分類番号	85366990
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440104
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440106
ECLASS 11.0	27440106
ECLASS 12.0	27440106
ECLASS 13.0	27440106
ECLASS 14.0	27440106
ECLASS 15.0	27440106
ECLASS 16.0	27440106
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002498
ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925
ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925
UNSPSC 26.08	32151900

電気的接続

コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
極数	5 -極
コーディング	A コード
モデル	軸方向

コネクタ 2

コネクタの種類	ミニジャック
---------	--------

アクセサリ

電源ユニット

	製品番号	名称	製品	説明
	50110748 *	NT 24-24W	ACアダプタ	ACアダプタの種類: プラグインACアダプタ 出力: 24 V DC、1 A 入力: 110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz

* 必要な付属品、別途ご注文ください

アクセサリ

注意



も 利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。