

Technisches Datenblatt

Verbindungsleitung

Art.-Nr.: 50128804

KB 307-10000 FLEX

Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss



Abbildung kann abweichen



Technische Daten

Basisdaten

| | |
|----------------------------|----------|
| Geeignet für | BPS 307i |
| Geeignet für Schnittstelle | SSI |

Anschluss

Anschluss 1

| | |
|---------------------|---------------|
| Art des Anschlusses | Buchsenleiste |
| Polzahl | 32 -polig |
| Rundstecker, LED | Nein |

Anschluss 2

| | |
|---------------------|--------------|
| Art des Anschlusses | offenes Ende |
|---------------------|--------------|

Leitungseigenschaften

| | |
|-----------------------------|--|
| Anzahl Adern | 10 St. |
| Farbe Mantel | grau |
| Geschirmt | Ja |
| Leitungsausführung | Verbindungsleitung |
| Leitungsdurchmesser (außen) | 8,5 mm |
| Leitungslänge | 10.000 mm |
| Werkstoff Mantel | PUR |
| Schleppkettentauglichkeit | Ja |
| Verfahrgeschwindigkeit | max. 3,3 m/s bei 5m horiz. Verfahrweglänge und max. Beschleunigung von 5m/s ² |

Mechanische Daten

| | |
|--------------|-------|
| Nettogewicht | 832 g |
|--------------|-------|

Bedienung und Anzeige

Klassifikation

| | |
|-----------------|----------|
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
| ECLASS 15.0 | 27060311 |
| ECLASS 16.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| UNSPSC 26.08 | 26121604 |

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

| | |
|---------------------|---------------|
| Art des Anschlusses | Buchsenleiste |
| Polzahl | 32 -polig |
| Rundstecker, LED | Nein |

Anschluss 2

| | |
|---------------------|--------------|
| Art des Anschlusses | offenes Ende |
|---------------------|--------------|

Adernfarbe

| | |
|---------|--------|
| grau | FE |
| weiß | GNDIN |
| braun | VIN |
| violett | SWIO 1 |
| schwarz | SWIO 2 |
| blau | CLK- |
| grün | DATA- |
| rot | CLK+ |
| gelb | DATA+ |
| rosa | n.c. |

Aderbelegung