

技術データシート セーフティセンサ セット 製品番号: 66900071 MLDSET-M2-L

目次

- セットは以下で構成されています
- 仕様書
- 注意



写真と異なる場合があります



セットは以下で構成されています

	数量	製品番号	名称	製品	説明
	1	520151	AC-SCM5U-BT	センサ-モジュール	適している: MLD 330, MLD 530 マルチビーム・セーフティライト バリア 供給電圧: 24 V, DC, -20 ... 20 % コネクタ数: 5 個数 コネクタ: 丸形プラグ付きケーブル, M12, 500 mm 取り付けの種類: 取り付けプレート, 溝に取付け
	1	560340	BT-SET-240BC	ブラケットセット	取り付け、設備側: 通路設置 取り付け、デバイス側: クランプ可 取り付け部の種類: 240°回転可 素材: 金属 振動ダンパ: いいえ
	1	560341	BT-SET-240CC	ブラケットセット	取り付け、設備側: 通路設置 取り付け、デバイス側: クランプ可 取り付け部の種類: 240°回転可 素材: 金属 振動ダンパ: いいえ
	1	66500200	MLD-M003	偏向ミラー	ビーム本数: 3 個数 ビーム間隔: 400 mm 取り付けの種類: 溝に取付け, 回転アタッチメント, 装置の柱に取付
	1	66568200	MLD530-RT3M	マルチビーム-セーフティ ライドバリア トランシー バ	特別モデル: 一体型ミュートインジケータ, 一体型ステータ スインジケータ 検出範囲: 0.5 ... 6 m ビーム本数: 3 個数 ビーム間隔: 400 mm 応答時間: 50 ms コネクタ: 丸形プラグ, M12, 金属, 8-極
	1	426520	Set-AC-MLX-2SA	ミュートセンサ-セ ット	適している: MLD 500, MLD 300 マルチビーム・セーフティライト バリア 動作範囲: 0.05 ... 4 m, リフレクタTKS 50x50あり 取り付けの種類: 同梱のアタッチメント ミュートセンサの種類: 回帰反射型センサ PRK 25C ミュートセンサ数: 2 個数 リフレクタ数: 2 個数

仕様書

基本仕様

特別モデル

特別モデル 一体型ミュートインジケータ

機能

一体型レーザーアライメントアシスト いいえ
一体型ステータスインジケータ いいえ

パラメータ

タイプ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
安全度水準 付与限界 3, IEC/EN 62061
パフォーマンスレベル (PL) e, EN ISO 13849-1
可使用時間 T_M 20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリ 4, EN ISO 13849

保護フィールド仕様

検出範囲 0.5 ... 6 m

光学的仕様

ビーム本数 3 個数
ビーム間隔 400 mm

機械的仕様

ミュートセンサの種類 回帰反射型センサ PRK 25B
ミュートセンサ数 2 個数

仕様書

関税分類番号	85365019
ECLASS 5.1.4	27272703
ECLASS 8.0	27272703
ECLASS 9.0	27272703
ECLASS 10.0	27272703
ECLASS 12.0	27272703
ECLASS 13.0	27272703
ECLASS 14.0	27272703
ETIM 5.0	EC001832
ETIM 6.0	EC001832
ETIM 7.0	EC001832
ETIM 8.0	EC001832
ETIM 9.0	EC001832

注意



目的に合ったご利用にご注意ください！



- この製品は有資格者のみが操作できます。
- 使用目的に応じた製品をご使用してください。