

## Technisches Datenblatt

### Betätiger

Art.-Nr.: 63002100

RD800-x-SCA

#### Inhalt

- Technische Daten
- Maßzeichnungen



Abbildung kann abweichen



## Technische Daten

### Basisdaten

Serie	RD800
Applikation	Einzelanwendung
	Reihenanwendung
Codeart	Standard-Code
Geeignet für	Sicherheits-Transponder RD800

### Mechanische Daten

Abmessung (B x H x L)	25 mm x 18 mm x 45 mm
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff
Gehäuse Kunststoff	PA 66
Nettogewicht	24 g
Farbe Gehäuse	anthrazit
Art der Befestigung	Durchgangsbefestigung

### Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur Betrieb	-25 ... 70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung	-25 ... 80 °C
Verschmutzungsgrad	3, EN 60947-1

### Zertifizierungen

Schutzart	IP 67
	IP 69K
Zulassungen	c UL US
	TÜV Süd
Prüfverfahren Schock nach Norm	EN 60068-2-27
Prüfverfahren Vibration nach Norm	EN 60068-2-6

### Klassifikation

Zolltarifnummer	85369095
ECLASS 5.1.4	27279216
ECLASS 8.0	27279216
ECLASS 9.0	27272606
ECLASS 10.0	27272606
ECLASS 11.0	27272606
ECLASS 12.0	27272606
ECLASS 13.0	27272606
ECLASS 14.0	27272606
ECLASS 15.0	27272606
ECLASS 16.0	27272606
ETIM 5.0	EC002594
ETIM 6.0	EC002594
ETIM 7.0	EC002594
ETIM 8.0	EC001487
ETIM 9.0	EC001487
ETIM 10.0	EC001487
UNSPSC 26.08	39122221

## Maßzeichnungen

Alle Maßangaben in Millimeter

