

## 技術データシート ケーブルソケット 製品番号: 50038537 KD 02-5-SA

### 目次

- 仕様書
- 電氣的接続



写真と異なる場合があります



仕様書

電気的仕様

|            |              |
|------------|--------------|
| パフォーマンスデータ |              |
| 消費電圧       | 最大60 V AC/DC |
| 定格消費電力     | 4,000 mA     |

コネクタ

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| コネクタ 1    |                                        |
| 機能        | 電力供給                                   |
| コネクタの種類   | 丸形プラグ                                  |
| ネジ寸       | M12                                    |
| タイプ       | オス                                     |
| ハンドル本体の素材 | 金属                                     |
| 極数        | 5 -極                                   |
| コーディング    | B コード                                  |
| モデル       | 軸方向                                    |
| ロック       | ネジ止め、亜鉛ダイカスト・ ニッケルメッキ、推奨トルク0.6Nm、ロックネジ |
| コネクタ 2    |                                        |
| コネクタの種類   | ネジ止めコネクタ                               |
| 伝導特性      |                                        |
| 心線断面      | 0.75 mm²                               |
| AWG       | 18                                     |

機械的仕様

|        |                |
|--------|----------------|
| レンチサイズ | 18 mm          |
| 正味重量   | 39 g           |
| ケーブル通路 | 4 ... 6 mm     |
|        | 5 ... 8 mm     |
|        | 6 ... 8 mm     |
|        | 6.5 ... 8.5 mm |
|        | 8 ... 9 mm     |

電気的接続

コネクタ 1

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| 機能        | 電力供給                                   |
| コネクタの種類   | 丸形プラグ                                  |
| ネジ寸       | M12                                    |
| タイプ       | オス                                     |
| ハンドル本体の素材 | 金属                                     |
| 極数        | 5 -極                                   |
| コーディング    | B コード                                  |
| モデル       | 軸方向                                    |
| ロック       | ネジ止め、亜鉛ダイカスト・ ニッケルメッキ、推奨トルク0.6Nm、ロックネジ |

コネクタ 2

|         |          |
|---------|----------|
| コネクタの種類 | ネジ止めコネクタ |
|---------|----------|

周囲データ

|          |               |
|----------|---------------|
| 周囲温度、動作時 | -40 ... 85 °C |
|----------|---------------|

認証

|      |         |
|------|---------|
| 保護等級 | IP 67   |
| 認可   | c UL US |

分類

|              |          |
|--------------|----------|
| 関税分類番号       | 85369010 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0   | 27440102 |
| ECLASS 9.0   | 27060311 |
| ECLASS 10.0  | 27440102 |
| ECLASS 11.0  | 27440102 |
| ECLASS 12.0  | 27440116 |
| ECLASS 13.0  | 27440116 |
| ECLASS 14.0  | 27440116 |
| ECLASS 15.0  | 27440116 |
| ECLASS 16.0  | 27440116 |
| ETIM 5.0     | EC002635 |
| ETIM 6.0     | EC002635 |
| ETIM 7.0     | EC002635 |
| ETIM 8.0     | EC002635 |
| ETIM 9.0     | EC002635 |
| ETIM 10.0    | EC002635 |
| UNSPSC 26.08 | 39121413 |