

## 技術データシート

## クランプ

製品番号: 50111498

MC 008K-LS

### 目次

- 仕様書
- 寸法図



写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

|              |              |
|--------------|--------------|
| 製品グループに適している | 切替センサ、円筒形    |
| 適している        | M8-外形センサ     |
|              | センサ シリーズ 208 |

機械の仕様

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| 内径            | 8 mm            |
| プラスチック固定部の化学名 | ポリアミド ( PA66 )  |
| 正味重量          | 4 g             |
| 取り付け部のモデル     | ホルダークランプ        |
| 取り付けの種類、設備側   | 通路設置            |
| 取り付けの種類、デバイス側 | エンドストップ付き、クランプ可 |
| 取り付け部の種類      | 固定              |
| 取り付け部の素材      | プラスチック          |

周囲データ

|          |             |
|----------|-------------|
| 周囲温度、動作時 | 0 ... 80 °C |
|----------|-------------|

分類

|              |          |
|--------------|----------|
| 関税分類番号       | 39174000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0   | 27279202 |
| ECLASS 9.0   | 27273701 |
| ECLASS 10.0  | 27273701 |
| ECLASS 11.0  | 27273701 |
| ECLASS 12.0  | 27273701 |
| ECLASS 13.0  | 27273701 |
| ECLASS 14.0  | 27273701 |
| ECLASS 15.0  | 27273701 |
| ECLASS 16.0  | 27273701 |
| ETIM 5.0     | EC002498 |
| ETIM 6.0     | EC003015 |
| ETIM 7.0     | EC003015 |
| ETIM 8.0     | EC003015 |
| ETIM 9.0     | EC003015 |
| ETIM 10.0    | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |

## 寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

