

## 技術データシート

## セーフティセンサ 投光器 セット

製品番号: 426587

MLC500T30-900-UDC-1600-S2

### 目次

- セットは以下で構成されています
- 仕様書
- 適したレシーバ
- アクセサリ



写真と異なる場合があります



セットは以下で構成されています

|                                                                                   | 数量 | 製品番号     | 名称            | 製品                       | 説明                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  | 1  | 68000309 | MLC500T30-900 | セーフティ・ライトカー<br>テントランスミッタ | 保護領域高さ: 900 mm<br>検出範囲: 0 ... 10 m<br>コネクタ: 丸形プラグ, M12, 金属, 5 -極     |
|                                                                                   | 1  | 549853   | UDC-1600-S2   | デバイスタワー                  | 機能: ライトカーテンおよびマルチビームライトバリアの組立と保<br>護, 調整可, 3方向<br>脚なしのタワー高: 1,600 mm |

仕様書

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| 基本仕様                |                      |
| シリーズ                | MLC-UDC              |
| デバイス種類              | トランスミッタ              |
| アプリケーション            | 手の保護                 |
| パラメータ               |                      |
| タイプ                 | 4, IEC/EN 61496      |
| SIL                 | 3, IEC 61508         |
| 安全度水準 付与限界          | 3, IEC/EN 62061      |
| 可使時間 T <sub>M</sub> | 20 年, EN ISO 13849-1 |
| 保護フィールド仕様           |                      |
| 分解能                 | 30 mm                |
| 保護領域高さ              | 900 mm               |
| 検出範囲                | 0 ... 10 m           |
| 機械の仕様               |                      |
| 正味重量                | 6,970 g              |
| 認証                  |                      |
| 保護等級                | IP 65                |

|              |          |
|--------------|----------|
| 分類           |          |
| 関税分類番号       | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272704 |
| ECLASS 8.0   | 27272704 |
| ECLASS 9.0   | 27272704 |
| ECLASS 10.0  | 27272704 |
| ECLASS 11.0  | 27272704 |
| ECLASS 12.0  | 27272704 |
| ECLASS 13.0  | 27272704 |
| ECLASS 14.0  | 27272704 |
| ECLASS 15.0  | 27272704 |
| ECLASS 16.0  | 27272704 |
| ETIM 5.0     | EC002549 |
| ETIM 6.0     | EC002549 |
| ETIM 7.0     | EC002549 |
| ETIM 8.0     | EC002549 |
| ETIM 9.0     | EC002549 |
| ETIM 10.0    | EC002549 |
| UNSPSC 26.08 | 46171620 |

適したレシーバ

|                                                                                     | 製品番号   | 名称                        | 製品                   | 説明                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|----------------------|----------------------------------|
|  | 426588 | MLC510R30-900-UDC-1600-S2 | セーフティセンサ 受<br>光器 セット | 機能パッケージ: ベーシック<br>保護領域高さ: 900 mm |

## アクセサリ

## コネクタ関連・コネクタケーブル

|                                                                                   | 製品番号     | 名称                 | 製品   | 説明                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50133860 | KD S-M12-5A-P1-050 | 接続回線 | アプリケーション: 油/潤滑油に耐えられる<br>コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, メス, A コード, 5 -極<br>丸形プラグ、LED: いいえ<br>コネクタ 2: オープン末端<br>シールド: はい<br>ケーブル長: 5,000 mm<br>シースの素材: PUR |

## 注意



利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。