

技術データシート

診断セット

製品番号: 50121098

SET MD12-US2-IL1.1 + Zub.

## 目次

- 仕様書
- 電氣的接続
- 操作と表示



写真と異なる場合があります

## 仕様書

## 基本仕様

シリーズ	MD12
適している	IO-リンクセンサ

## 機能

機能	設定およびテストデバイス
----	--------------

## 電気的仕様

パフォーマンスデータ	
供給電圧 $U_B$	DC

## インターフェース

種類	USB
----	-----

## コネクタ

コネクタ数	2 個数
-------	------

## コネクタ 1

機能	設定インターフェース 電力供給
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
素材	金属
極数	5 -極
コーディング	A コード

## コネクタ 2

機能	設定インターフェース 電力供給
コネクタの種類	USB
プラグタイプ	USB 2.0ミニB

## 機械の仕様

寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	41 mm x 24 mm x 70 mm
筐体の素材	金属
正味重量	100 g

## 周囲データ

周囲温度、動作時	0 ... 45 °C
周囲温度、保管時	-40 ... 80 °C

## 認証

保護等級	IP 20
------	-------

## 分類

関税分類番号	90318080
ECLASS 5.1.4	27279211
ECLASS 8.0	19200502
ECLASS 9.0	19200502
ECLASS 10.0	19200504
ECLASS 11.0	19200504
ECLASS 12.0	19200504
ECLASS 13.0	19200504
ECLASS 14.0	19200504
ECLASS 15.0	19200504
ETIM 5.0	EC001418
ETIM 6.0	EC001418
ETIM 7.0	EC001418
ETIM 8.0	EC001418
ETIM 9.0	EC001418

## 電気的接続

## コネクタ 1

機能	設定インターフェース 電力供給
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
素材	金属
極数	5 -極
コーディング	A コード

## コネクタ 2

機能	設定インターフェース 電力供給
コネクタの種類	USB
プラグタイプ	USB 2.0ミニB

## 操作と表示

LED	ディスプレイ	意味
1	緑、連続点灯	IO-リンク通信
2	黄、連続点灯	ステータス表示
3	赤、連続点灯	診断表示
4	黄、連続点灯	動作電圧オン