

## Technisches Datenblatt

### Verbindungsleitung

Art.-Nr.: 50110856

KB PB-500-YBSB

#### Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss

Abbildung kann abweichen

## Technische Daten

### Basisdaten

Geeignet für	Barcodeleser Serie BCL 5xxi
Geeignet für Schnittstelle	PROFIBUS DP

### Anschluss

#### Anschluss 1

Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M12
Typ	female
Polzahl	5 -polig
Kodierung	B-kodiert
Ausführung	axial

#### Anschluss 2

Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M12
Typ	female
Polzahl	5 -polig
Kodierung	B-kodiert
Ausführung	axial

#### Anschluss 3

Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M12
Typ	male
Polzahl	5 -polig
Kodierung	B-kodiert
Ausführung	axial

### Leitungseigenschaften

Anzahl Adern	2 St.
Farbe Mantel	violett
Geschirmt	Ja
Leitungsausführung	Verbindungsleitung
Leitungsdurchmesser (außen)	8 mm
Leitungslänge	500 mm
Werkstoff Mantel	PUR

### Klassifikation

Zolltarifnummer	85444290
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

## Elektrischer Anschluss

### Anschluss 1

Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M12
Typ	female
Polzahl	5 -polig
Kodierung	B-kodiert
Ausführung	axial

### Anschluss 2

Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M12
Typ	female
Polzahl	5 -polig
Kodierung	B-kodiert
Ausführung	axial

### Anschluss 3

Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M12
Typ	male
Polzahl	5 -polig
Kodierung	B-kodiert
Ausführung	axial