

技術データシート

クランプ

製品番号: 50111499

MC 012K

目次

- 仕様書



写真と異なる場合があります

## 仕様書

## 基本仕様

製品グループに適している	切替センサ、円筒形
適している	M12-外形センサ
	センサ シリーズ 212
	センサ シリーズ 412

## 機械の仕様

内径	12 mm
プラスチック固定部の化学名	ポリアミド ( PA66 )
取り付け部のモデル	ホルダークランプ
取り付けの種類、設備側	通路設置
取り付けの種類、デバイス側	クランプ可
取り付け部の種類	固定
取り付け部の素材	プラスチック

## 周囲データ

周囲温度、動作時	0 ... 80 °C
----------	-------------

## 分類

関税分類番号	39174000
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015