

Technisches Datenblatt

Terminierungsstecker

Art.-Nr.: 50038539

TS 02-4-SA

Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss



Abbildung kann abweichen

Technische Daten

Basisdaten

Geeignet für Schnittstelle	MultiNet Plus
	PROFIBUS DP

Elektrische Daten

Leistungsdaten

Bemessungsspannung (DIN EN 60664-1)	60 V
Bemessung-Stoßspannung (DIN EN 60664-1)	1.500 V

Anschluss

Anzahl Anschlüsse	1 St.
-------------------	-------

Anschluss 1

Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M12
Typ	male
Polzahl	4 -polig
Kodierung	B-kodiert
Ausführung	axial

Klassifikation

Zolltarifnummer	85369010
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ECLASS 13.0	27440116
ECLASS 14.0	27440116
ECLASS 15.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
ETIM 9.0	EC002635

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

Funktion	Busterminierung
Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M12
Typ	male
Polzahl	4 -polig
Kodierung	B-kodiert
Ausführung	axial