

技術データシート

セーフティセンサ 受光器 セット

製品番号: 426588

MLC510R30-900-UDC-1600-S2

目次

- セットは以下で構成されています
- 仕様書
- 適したトランスミッタ
- アクセサリ



写真と異なる場合があります



セットは以下で構成されています

	数量	製品番号	名称	製品	説明
	1	68001309	MLC510R30-900	セーフティ・ライトカーテンレシーバ	機能パッケージ: ベーシック 保護領域高さ: 900 mm 応答時間: 9 ms コネクタ: 丸形プラグ, M12, 金属, 5 -極
	1	549853	UDC-1600-S2	デバイスタワー	機能: ライトカーテンおよびマルチビームライトバリアの組立と保護, 調整可, 3方向 脚なしのタワー高: 1,600 mm

仕様書

基本仕様

シリーズ	MLC-UDC
デバイス種類	レシーバ
アプリケーション	手の保護

機能

機能パッケージ	ベーシック
---------	-------

パラメータ

タイプ	4, IEC/EN 61496
SIL	3, IEC 61508
安全度水準 付与限界	3, IEC/EN 62061
パフォーマンスレベル (PL)	e, EN ISO 13849-1
PFH _D	7.73E-09 毎時
可使時間 T _M	20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリー	4, EN ISO 13849

保護フィールド仕様

分解能	30 mm
保護領域高さ	900 mm

機械の仕様

正味重量	6,970 g
------	---------

認証

保護等級	IP 65
------	-------

分類

関税分類番号	85365019
ECLASS 5.1.4	27272704
ECLASS 8.0	27272704
ECLASS 9.0	27272704
ECLASS 10.0	27272704
ECLASS 11.0	27272704
ECLASS 12.0	27272704
ECLASS 13.0	27272704
ECLASS 14.0	27272704
ECLASS 15.0	27272704
ECLASS 16.0	27272704
ETIM 5.0	EC002549
ETIM 6.0	EC002549
ETIM 7.0	EC002549
ETIM 8.0	EC002549
ETIM 9.0	EC002549
ETIM 10.0	EC002549
UNSPSC 26.08	46171620

適したトランスミッタ

	製品番号	名称	製品	説明
	426587	MLC500T30-900-UDC-1600-S2	セーフティセンサ 受光器 セット	保護領域高さ: 900 mm 検出範囲: 0 ... 10 m

アクセサリ

コネクタ関連・コネクタケーブル

	製品番号	名称	製品	説明
	50133860	KD S-M12-5A-P1-050	接続回線	アプリケーション: 油/潤滑油に耐えられる コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, メス, A コード, 5 -極 丸形プラグ、LED: いいえ コネクタ 2: オープン末端 シールド: はい ケーブル長: 5,000 mm シースの素材: PUR

注意



利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。