

Technisches Datenblatt Reflektor

Art.-Nr.: 50120010

BTU 934M-D14-90

Inhalt

- Technische Daten



Abbildung kann abweichen

Technische Daten

Basisdaten

Geeignet für Produktgruppe	Schaltende Sensoren, kubisch
Geeignet für	Reflexions-Lichtschranken PRK
Vormontiert auf	Reflektor TKA 30x46

Mechanische Daten

Reflexionsfläche Höhe	30 mm
Reflexionsfläche Breite	46 mm
Durchmesser Rundstangen	14 mm
Werkstoff Reflektor	Kunststoff
Normbezeichnung Befestigungsteil Metall	Aluminium Stahl, verzinkt
Ausführung des Befestigungsteils	Montagesystem
Art der Befestigung, anlagenseitig	Blechklemmbefestigung für Rundstange 14 mm
Art der Befestigung, geräteseitig	Vormontierter Reflektor
Art des Befestigungsteils	klemmbar
Werkstoff Befestigungsteil	Metall

Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur Betrieb	-40 ... 70 °C
-----------------------------	---------------

Klassifikation

Zolltarifnummer	83024900
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467