

技術データシート

セーフティセンサ セット

製品番号: 66900013

MLDSET-M2-1600T4




写真と異なる場合があります

目次

- セットは以下で構成されています
- 仕様書
- 注意
- アクセサリ



セットは以下で構成されています

	数量	製品番号	名称	製品	説明
	1	426296	AC-ABF70	確認応答ユニット	機能: スタート/リスタートインターロックのリセット, ミューティング機能によるAOPDsでの解除, リセットボタンが点灯 リセットボタン: はい LEDインジケータ: はい ボタンによる切替電流: 1 ... 1,000 mA 筐体の素材: 強化ガラスファイバ (PPS), 自己消火性 薄板クランプの素材: ステンレス 保護等級: IP 67, IP 69K
	1	520144	AC-SCM7U-BT	センサ-モジュール	適している: マルチビーム・セーフティライトバリア MLD 335、MLD 535 供給電圧: 24 V, DC, -20 ... 20 % コネクタ数: 7 個数 コネクタ: 丸形プラグ付きケーブル, M12, 500 mm 取り付けの種類: 取付けプレート
	1	66500200	MLD-M003	偏向ミラー	ビーム本数: 3 個数 ビーム間隔: 400 mm 取り付けの種類: 溝に取付け, 回転アタッチメント, 装置の柱に取付
	1	66578200	MLD535-RT3M	マルチビーム-セーフティライトバリア トランシーバ	特別モデル: 一体型ミューティングインジケータ, 一体型ステータスインジケータ 検出範囲: 0.5 ... 6 m ビーム本数: 3 個数 ビーム間隔: 400 mm 応答時間: 50 ms コネクタ: 丸形プラグ, M12, 金属, 8 -極
	1	426528	Set-AC-MTX.2-4S	ミューティング-センサ-セット	適している: MLD 500, MLD 300 マルチビーム・セーフティライトバリア 動作範囲: 0.05 ... 4 m 取り付けの種類: 同梱のアタッチメント ミューティングセンサの種類: 回帰反射型センサ PRK 25C ミューティングセンサ数: 4 個数 リフレクタ数: 4 個数
	2	549853	UDC-1600-S2	デバイスタワー	機能: ライトカーテンおよびマルチビームライトバリアの組立と保護, 調整可, 3方向 脚なしのタワー高: 1,600 mm

仕様書

基本仕様	
シリーズ	MLDSET
特別モデル	
特別モデル	一体型ミューティングインジケータ

機能	
機能	スタート/リスタート・ インターロック (RES)、選択可
	セーフティコントロー(EDM)、選択可
	ミューティングイネーブル機能
	ミューティングタイムアウトの延長
	第2ミューティング信号の代替接続
一体型レーザーアライメントアシスト	いいえ
レーザーアライメントアシスト用反射ユニット	いいえ
一体型ミューティングインジケータ	はい
一体型ステータスインジケータ	はい
ミューティング種類	時間制御4センサミューティング

仕様書

パラメータ

タイプ	4, IEC/EN 61496
SIL	3, IEC 61508
安全度水準 付与限界	3, IEC/EN 62061
パフォーマンスレベル (PL)	e, EN ISO 13849-1
PFH _D	6.6E-09 毎時
可使時間 T _M	20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリ	4, EN ISO 13849

保護フィールド仕様

検出範囲	0.5 ... 6 m
------	-------------

光学的仕様

ビーム本数	3 個数
ビーム間隔	400 mm

機械の仕様

正味重量	21,607 g
ミューティングセンサの種類	回帰反射型センサ PRK 25C
デバイスタワーに	はい
ミューティングセンサ数	4 個数
脚なしのタワー高	1,600 mm

分類

関税分類番号	85365019
ECLASS 5.1.4	27272703
ECLASS 8.0	27272703
ECLASS 9.0	27272703
ECLASS 10.0	27272703
ECLASS 11.0	27272703
ECLASS 12.0	27272703
ECLASS 13.0	27272703
ECLASS 14.0	27272703
ECLASS 15.0	27272703
ECLASS 16.0	27272703
ETIM 5.0	EC001832
ETIM 6.0	EC001832
ETIM 7.0	EC001832
ETIM 8.0	EC001832
ETIM 9.0	EC001832
ETIM 10.0	EC001832
UNSPSC 26.08	32151804

注意



目的にかなったご利用にご注意ください！



- この製品は有資格者のみが操作できます。
- 使用目的に応じた製品をご使用してください。

アクセサリ

コネクタ関連・コネクタケーブル

	製品番号	名称	製品	説明
	50135128	KD S-M12-8A-P1-050	接続回線	アプリケーション: 油/潤滑油に耐えられる コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, メス, A コード, 8 -極 丸形プラグ、LED: いいえ コネクタ 2: オープン末端 シールド: はい ケーブル長: 5,000 mm シースの素材: PUR

注意



利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。