

Scheda tecnica dati



Cavo di interconnessione

Cod. art.: 50113397

KB JST-HS-300

Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico



La figura può variare



Dati tecnici

Dati di base

Applicazione	Resistenza alle sostanze chimiche
Idoneo per interfaccia	RS 232

Dati elettrici

Dati di potenza	
Tensione di esercizio	30 V CA/CC

Collegamento

Collegamento 1	
Tipo di collegamento	JST ZHR
Numero di poli	12 poli
Connettore circolare, LED	No
Collegamento 2	
Tipo di collegamento	Sub-D
Tipo	male
Numero di poli	9 poli
Modello	Assiale
Proprietà del cavo	
Numero di conduttori	5 pezzo(i)
Colore della guaina	Nero
Schermato	Sì
Modello di cavo	Cavo di interconnessione
Diametro del cavo (esterno)	5,5 mm
Lunghezza cavo	300 mm
Materiale della guaina	PUR
Idoneità per catena portacavi	No

Dati meccanici

Peso netto	49 g
------------	------

Comando e visualizzazione

Classificazione

Voce tariffaria doganale	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

Collegamento elettrico

Collegamento 1

Tipo di collegamento	JST ZHR
Numero di poli	12 poli
Connettore circolare, LED	No

Collegamento 2

Tipo di collegamento	Sub-D
Tipo	male
Numero di poli	9 poli
Modello	Assiale