Scheda tecnica dati
Riflettore
Cod. art.: 50109828
MTK 20

La figura può variare

Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati

Dati tecnici

Dati meccanici

Forma costruttiva	Circolare
Dimensioni triple	1,2 mm
Misura di montaggio, spessore	4 mm
Misura di montaggio, diametro	20 mm
Superficie riflettente, diametro	17 mm
Materiale del riflettore	Plastica
Materiale del supporto	Plastica
Con cambio di polarizzazione	Sì
Denominazione chimica, materiale del riflettore	PMMA8N
Struttura della superficie attiva	Mikrotriple
Peso netto	5 g
Tipo di fissaggio	Adesivo

Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento	-40 ... 65 °C

Certificazioni

Grado di protezione	IP 67

Classificazione

Voce tariffaria doganale	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467

Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri