

技術データシート Feldbusゲートウェイ 製品番号: 50132999 MSI-FB-ETHERCAT



写真と異なる場合があります

目次

- 仕様書
- 寸法図
- 電氣的接続
- 回線図
- 注意



仕様書

基本仕様	
シリーズ	MSI-FB
種類	Feldbusゲートウェイ
アプリケーション	ETHERCAT経由MSI 400の診断データ送信

機能	
機能	ETHERCATに接続するためのMSI 400用フィールドモジュール

電氣的仕様	
パフォーマンスデータ	
電力消費、最大	2.4 W

出力回路	
------	--

インターフェース	
種類	内部バス (SBUS+), EtherCAT
EtherCAT	
機能	プロセス

コネクタ	
コネクタ数	2 個数
コネクタ 1	
機能	BUS IN
コネクタの種類	RJ45コネクタ
コネクタ 2	
機能	BUS OUT
コネクタの種類	RJ45コネクタ

機械の仕様	
寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	22.5 mm x 96.5 mm x 121 mm
正味重量	120 g
筐体色	グレー
取り付けの種類	スナップイン設置


周囲データ	
周囲温度、動作時	-25 ... 55 °C
周囲温度、保管時	-25 ... 70 °C
相対湿度 (結露せず)	10 ... 95 %

認証	
保護等級	IP 20
認可	c UL US
耐震性	5 ... 150 Hz
規格による揺れテスト方法	EN 60068-2-6
耐衝撃性 個別衝撃	30 g, 11 ms, EN 60068-2-27
耐衝撃性 連続衝撃	10 g, 16 ms, EN 60068-2-29

分類	
関税分類番号	85371091
ECLASS 5.1.4	27242208
ECLASS 8.0	27242208
ECLASS 9.0	27242208
ECLASS 10.0	27242208
ECLASS 11.0	27242208
ECLASS 12.0	27242208
ECLASS 13.0	27242208
ECLASS 14.0	27242208
ECLASS 15.0	27242208
ECLASS 16.0	27242208
ETIM 5.0	EC001423
ETIM 6.0	EC001423
ETIM 7.0	EC001423
ETIM 8.0	EC001423
ETIM 9.0	EC001423
ETIM 10.0	EC001423
UNSPSC 26.08	32151705

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル



電氣的接続


コネクタ 1

機能	BUS IN
コネクタの種類	RJ45コネクタ

コネクタ 2

機能	BUS OUT
コネクタの種類	RJ45コネクタ

回線図



注意



目的になったご利用にご注意ください！



- ⚠ この製品は有資格者のみが操作できます。
- ⚠ 使用目的に応じた製品をご使用してください。