


技術データシート
相互接続ケーブル
製品番号: 50115105
KB 232-2 IT190x

目次

- 仕様書
- 電氣的接続



写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

適している	モバイル 2次元コードリーダー シリーズ IT 1910
	モバイル 2次元コードリーダーシリーズ IT 1900g
	モバイル 2次元コードリーダーシリーズ IT 1902i
	モバイル 2次元コードリーダーシリーズ IT 1911i
インターフェースに適合	モバイルバーコードリーダー シリーズ IT 1300
	RS 232 True

コネクタ

コネクタ 1	
コネクタの種類	RJ41
コネクタ 2	
コネクタの種類	D-sub コネクタ
タイプ	メス
極数	9 -極
モデル	軸方向
コネクタ 3	
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	プラグابل
タイプ	メス
極数	2 -極
モデル	軸方向
伝導特性	
心線数	6 個数
シースの色	黒色
シールド	はい
ケーブルモデル	スパイラルコード
ケーブル直径 (外)	5 mm
ケーブル長	3,000 mm
シースの素材	PVC
ドラッグチェーン適応	いいえ

機械の仕様

正味重量	145 g
------	-------


分類

関税分類番号	85444210
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604

電氣的接続

コネクタ 1

コネクタの種類		RJ41
ピン		ピン配列
1	シールド	
2	n.c.	
3	GND	
4	TxD	
5	RxD	
6	CTS	
7	+5 V DC	
8	RTS	
9	n.c.	
10	n.c.	




電氣的接続

コネクタ 2

コネクタの種類	D-sub コネクタ
タイプ	メス
極数	9 -極
モデル	軸方向

ピン ピン配列

1	n.c.
2	TXD, -12 ... +12ボルトの信号レベル
3	RxD, -12 ... +12ボルトの信号レベル
4	n.c.
5	GND
6	DTR, -12 ... +12ボルトの信号レベル
7	CTS, -12 ... +12ボルトの信号レベル
8	RTS, -12 ... +12ボルトの信号レベル
9	4.5 - 5.5 V DC、ACアダプタコネクタにACアダプタが差し込まれていない場合



コネクタ 3

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	プラグابل
タイプ	メス
極数	2 -極
モデル	軸方向