

技術データシート

回転エンコーダ

製品番号: 50141891

EI 1058-S10x20C-0360H-050A

目次

- 仕様書
- 寸法図
- 電氣的接続



写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

シリーズ	EI 1xxx
種類	漸増回転エンコーダ

測定データ

動作速度 最大	6,000 r/min
分解能	360 p/r

電氣的仕様

サプレッサ	極性逆付防止 短絡保護
-------	----------------

パフォーマンスデータ	
供給電圧 U _B	5 ... 28 V, DC
無負荷電流	0 ... 150 mA

応答時間

スイッチング周波数	300,000 Hz
-----------	------------

インターフェース

種類	HTL
----	-----

コネクタ

コネクタ 1	
機能	信号出力
	電力供給
コネクタの種類	ケーブル
ケーブル長	5,000 mm
ケーブル端	軸方向
シースの素材	PVC
ケーブル色	グレー
心線数	8 -芯
心線断面	0.14 mm ²

機械の仕様

筐体の素材	金属
筐体 金属	アルミ
フランジタイプ	固定フランジ

シャフト	
外形	シャフト
寸法 (直径 x 長さ)	10 mm
寸法 (直径 x 長さ)	20 mm
始動トルク	0.5 N·m
シャフト負荷 - 軸方向	60 N
シャフト負荷 - 半径方向	120 N

周囲データ

周囲温度、動作時	-40 ... 70 °C
周囲温度、保管時	-40 ... 70 °C

認証


保護等級	IP 65
適応基準	IEC 61000-6-2:2016, IEC 61000-6-4:2016 + A1
規格による振動テスト方法	10g IEC 68-2-6 (10...2000 Hz)

分類

ECLASS 5.1.4	27270501
ECLASS 8.0	27270501
ECLASS 9.0	27270501
ECLASS 10.0	27270501
ECLASS 11.0	27270501
ECLASS 12.0	27270501
ECLASS 13.0	27270501
ECLASS 14.0	27270501
ETIM 5.0	EC001486
ETIM 6.0	EC001486
ETIM 7.0	EC001486
ETIM 8.0	EC001486
ETIM 9.0	EC001486

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル



電気的接続

コネクタ 1

機能	信号出力
	電力供給
コネクタの種類	ケーブル
ケーブル長	5,000 mm
ケーブル端	軸方向
シースの素材	PVC
ケーブル色	グレー
心線数	8-芯
心線断面	0.14 mm ²

電氣的接続

心線色	心線ア割り当て
茶色	V+
白	GND
緑	A
黄	A反転された
ピンク	B
黒色	B反転された
青	Z
赤	Z反転された