

技術データシート
モジュラー接続ユニット
製品番号: 50129663
MA 900



写真と異なる場合があります

目次

- 仕様書
- 電氣的接続
- 操作と表示
- アクセサリ



仕様書

基本仕様	
シリーズ	MA 900
適している	バーコードリーダ シリーズBCL 900i

インターフェース	
種類	RS 232, RS 422

コネクタ	
コネクタ数	1 個数
コネクタ 1 機能	BUS IN
	BUS OUT
	PWR / SW IN / OUT
	デバイスへの接続
	データインターフェース
コネクタの種類	D-sub コネクタ
極数	25 -極

機械の仕様	
外形	角型
寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	193 mm x 180 mm x 71 mm
筐体の素材	プラスチック
正味重量	800 g
筐体色	赤
	黒色

操作と表示	
表示の種類	LED
LEDの数	6 個数

認証	
保護等級	IP 65
認可	c UL US

分類	
関税分類番号	84733080
ECLASS 5.1.4	27069190
ECLASS 8.0	27069190
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27069190
ECLASS 11.0	27069090
ECLASS 12.0	27069090
ECLASS 13.0	27069090
ECLASS 14.0	27069090
ECLASS 15.0	27069090
ECLASS 16.0	27069090
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121600

電氣的接続

コネクタ 1	
機能	BUS IN
	BUS OUT
	PWR / SW IN / OUT
	デバイスへの接続
	データインターフェース
コネクタの種類	D-sub コネクタ
タイプ	メス
極数	25 -極

操作と表示

LED		ディスプレイ	意味
1	パワー	青	供給電圧 オン
2	トリガー	緑	状態 入力トリガセンサ
3	ENC/TACH	緑	状態 入力エンコーダ/タコメータ
4	IN3	緑	状態 入力 3
5	OUT 1	黄	状態 出力 1
6	OUT 2	黄	状態 出力 2

アクセサリ

コネクタ関連・相互接続ケーブル

	製品番号	名称	製品	説明
	50131529	KB 900-3000	相互接続ケーブル	コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, メス, A コード, 17 -極 コネクタ 2: D-sub 高密度コネクタ, 軸方向, オス, 25 -極 シールド: はい ケーブル長: 3,000 mm

注意



も 利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。