

技術データシート

リフレクタ

製品番号: 50115021

Reflexfolie 500x500mm-H

目次

- 仕様書



写真と異なる場合があります

仕様書

特別モデル

特別モデル	ヒーティング
-------	--------

電氣的仕様

パフォーマンスデータ	
供給電圧 U _B	230 ... 230 V, AC

応答時間

領域としての周波数	50 ... 50 Hz
-----------	--------------

機械の仕様

外形	方形
方向に応じて	はい
反射面の高さ	500 mm
反射面の幅	500 mm
リフレクタの素材	プラスチック/金属
支持材の素材	アルミニウム複合
極性変更	はい
リフレクタ素材の化学名	PMMA
検出面の素材	マイクロプリズマ
正味重量	4,410 g
取り付けの種類	取付けプレート 通路設置

周囲データ

周囲温度、動作時	-30 ... 70 °C
----------	---------------

分類

関税分類番号	85168080
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ECLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467
UNSPSC 26.08	39121551