

技術データシート

モバイル 2次元コードリーダー

製品番号: 50153909

HCR 250-C1-020/SET

目次

- 仕様書
- 電氣的接続
- 操作と表示



写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

シリーズ	HCR 2xx
含む	USB接続ケーブル 1.8 m 1本

読取値

コード種類 読み取り可	2/5 インターリーブ
	Code 128
	Code 39
	Code 93
	DotCode
	EAN 128
	EAN 8/13
	EAN補遺
	GS1 データバー
	GS1 データバーカット型
	GS1 データバー拡張型
	GS1 データバー標準二層型
	GS1 データバー標準型
	GS1 データバー限定型
	QRコード
	UPC
	コーダバー
	コーダブロック
	データマトリクスコード

光学的仕様

読み取り距離	30 ... 350 mm
光源	LED, 白
カメラの水平方向分解能	1,280 px
カメラの垂直方向分解能	800 px
x軸 開口角	46°
y軸 開口角	29°
バーコード コントラスト(PCS)	30%
モジュールサイズ	0.076 ... 0.508 mm

電氣的仕様

パフォーマンスデータ	
供給電圧 U _B	5 V, DC
電力消費、最大	2 W
定格消費電力	300 mA

インターフェース

種類	RS 232, USB
----	-------------

電氣的接続

コネクタ 1

機能	データインターフェース
コネクタの種類	RJ41

RS 232	
機能	プロセス

USB	
機能	プロセス

コネクタ

コネクタ 1	
コネクタの種類	RJ41

機械の仕様

寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	77 mm x 102 mm x 181 mm
筐体の素材	プラスチック
正味重量	240 g

周囲データ

周囲温度、動作時	-10 ... 50 °C
周囲温度、保管時	-40 ... 70 °C
相対湿度 (結露せず)	5 ... 95 %

認証


保護等級	IP 64
------	-------

分類

関税分類番号	84719000
ECLASS 5.1.4	27280101
ECLASS 8.0	27280101
ECLASS 9.0	27280101
ECLASS 10.0	27280101
ECLASS 11.0	27280101
ECLASS 12.0	27280101
ECLASS 14.0	27280101
ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002550
ETIM 7.0	EC002550
ETIM 8.0	EC002550
ETIM 9.0	EC002550
ETIM 10.0	EC002550

電氣的接続

ピン	ピン配列
1	RTS
2	USB D+
3	USB D-
4	GND
5	CTS
6	RxD
7	n.c.
8	+5 V DC
9	n.c.
10	TxD



操作と表示

LED	ディスプレイ	意味
1	青、1回点滅	読み取り終了
	赤	リード結果なし