

技術データシート
ブラケット セット
製品番号: 425740
BT-10NC60

目次

- 仕様書



写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

含む	ブラケット BT-NC 10個
製品グループに適している	セーフティライトカーテン
	セーフティライトバリア
	切替ライトカーテン
	測定ライトカーテン
適している	MLD 500, MLD 300 マルチビーム・セーフティライトバリア
	セーフティ・ライトカーテン MLC 500、MLC 300
	ライトカーテン CSL 710
	ライトカーテンCML700i

機械の仕様

穴あけ 1、直径	Ø 4.7 mm
穴あけ 2、直径	M6
正味重量	77 g
取り付け部のモデル	ブラケット
取り付けの種類、設備側	取り付けネジ
取り付けの種類、デバイス側	溝に取付け
取り付け部の素材	金属

分類

関税分類番号	73182900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ECLASS 16.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100