

Cable óptico, de palpado

de palpado

Estándar
Óptica en V
-55°C ... +70°C
R25
2x Ø1,3mm
2x Ø1,0mm
2020mm

- 1) Réglage de l'amplificateur pour fibre optique : max. temps de réponse, max. amplification, min. seuil de commutation / Ajuste del amplificador para fibras ópticas: máx. tiempo de respuesta, max. ganancia, min. umbral de conmutación

Límite típ. de alcance para objetos claros (blanco 90%) ¹⁾

LV463I.XR	36mm
LV463.XR	36mm
LV463B, LV463.XV	36mm
LV463	18mm
LV462	10mm
LV461	6mm

[illegible]