

KF-ETW-FU47-20

Cod. art. 50117733

Fibra ottica, a tasteggio

KF-ETW-FU47-20

Part No. 50117733

Fiber, reflective

Dati tecnici

Tipo di fibra ottica	Alta flessibilità
Particolarità	Uscita laterale del fascio
Temperatura operativa	-40°C ... +70°C
Raggio di curvatura min.	R1
Diametro esterno fibra ottica	2x Ø1,0mm
Diametro attivo fibra	2x Ø0,5mm
Pezzo più piccolo riconoscibile	Ø0,1mm
Lunghezza totale	2010mm

Specifications

Fiber type	High flexible
Specific feature	Sideview
Operating temperature	-40°C ... +70°C
Min. bending radius	R1
Fiber jacket diameter	2x Ø1.0mm
Active fiber diameter	2x Ø0.5mm
Smallest detectable object	Ø0.1mm
Total length	2010mm

Caratteristiche

Features



- 1) Impostazione di amplificatore per fibra ottica: max. tempo di reazione, max. amplificazione, min. soglia di commutazione / Adjustment on fiber optics amplifier: max. response time, max. gain, min. switching threshold

Portata limite tipica per oggetti chiari (bianco 90%) ¹⁾ Typ. scanning range limit for light objects (white 90%) ¹⁾

LV463I.XR	240mm
LV463.XR	120mm
LV463B, LV463.XV	82mm
LV463	48mm
LV462	28mm
LV461	16mm

Disegno quotato/Dimensioned drawing

