

KF-ETW-K10-20

Cod. art. 50117734

**Fibra ottica,
a tasteggio**

KF-ETW-K10-20

Part No. 50117734

**Fiber,
reflective**

Dati tecnici

Tipo di fibra ottica	Alta flessibilità
Particolarità	Ottica a V
Temperatura operativa	-40°C ... +70°C
Raggio di curvatura min.	R1
Diametro esterno fibra ottica	2x Ø1,0mm
Diametro attivo fibra	2x Ø0,5mm
Pezzo più piccolo riconoscibile	Ø0,1mm
Lunghezza totale	2018mm

Specifications

Fiber type	High flexible
Specific feature	V-optics
Operating temperature	-40°C ... +70°C
Min. bending radius	R1
Fiber jacket diameter	2x Ø1.0mm
Active fiber diameter	2x Ø0.5mm
Smallest detectable object	Ø0.1mm
Total length	2018mm

Caratteristiche Features



- 1) Impostazione di amplificatore per fibra ottica: max. tempo di reazione, max. amplificazione, min. soglia di commutazione / Adjustment on fiber optics amplifier: max. response time, max. gain, min. switching threshold

Portata limite tipica per oggetti chiari (bianco 90%) ¹⁾ Typ. scanning range limit for light objects (white 90%) ¹⁾

LV463I.XR	40mm
LV463.XR	40mm
LV463B, LV463.XV	40mm
LV463	20mm
LV462	10mm
LV461	10mm

Disegno quotato/Dimensioned drawing

