

## KF-LH-320-D

Cod. art. 50126967

**Fibra ottica,  
unidirezionale**

## KF-LH-320-D

Part No. 50126967

**fiber,  
throughbeam**

### Dati tecnici

Tipo di fibra ottica	Resistente al calore
Particolarità	Uscita laterale del fascio
Temperatura operativa	-55°C ... +105°C
Raggio di curvatura min.	R25
Diametro esterno fibra ottica	Ø2,2mm
Diametro attivo fibra	Ø1,0mm
Pezzo più piccolo riconoscibile	Ø0,1mm
Lunghezza totale	2020mm
Unità d'imballo	2 pezzi

### Specifications

Fiber type	Heat resistant
Specific feature	Side view
Operating temperature	-55°C ... +105°C
Min. bending radius	R25
Fiber jacket diameter	Ø2.2mm
Active fiber diameter	Ø1.0mm
Smallest detectable object	Ø0.1mm
Total length	2020mm
Packaging unit	2 pieces

### Caratteristiche

#### Features



- 1) Impostazione di amplificatore per fibra ottica: max. tempo di reazione, max. amplificazione, min. soglia di commutazione / Adjustment on fiber optics amplifier: max. response time, max. gain, min. switching threshold

### Portata limite tipica <sup>1)</sup>

#### Typ. scanning range limit <sup>1)</sup>

LV463I.XR	2250mm
LV463.XR	1125mm
LV463B, LV463.XV	770mm
LV463	450mm
LV462	260mm
LV461	150mm

### Disegno quotato/Dimensioned drawing

