

KF-LY-77TZ-20

Cod. art. 50117750

**Fibra ottica,
unidirezionale**

KF-LY-77TZ-20

Part No. 50117750

**Fiber,
throughbeam**

Dati tecnici

Tipo di fibra ottica	Flessibile
Particolarità	Uscita laterale del fascio
Temperatura operativa	-40 °C ... +70 °C
Raggio di curvatura min.	R2
Diametro esterno fibra ottica	Ø2,2mm
Diametro attivo fibra	Ø1,0mm
Pezzo più piccolo riconoscibile	Ø0,5mm
Lunghezza totale	2008mm
Unità d'imballo	2 pezzi

Specifications

Fiber type	Flexible
Specific feature	Side view
Operating temperature	-40 °C ... +70 °C
Min. bending radius	R2
Fiber jacket diameter	Ø2.2mm
Active fiber diameter	Ø1.0mm
Smallest detectable object	Ø0.5mm
Total length	2008mm
Packaging unit	2 pieces

Caratteristiche

Features



- 1) Impostazione di amplificatore per fibra ottica: max. tempo di reazione, max. amplificazione, min. soglia di commutazione / Adjustment on fiber optics amplifier: max. response time, max. gain, min. switching threshold

Portata limite tipica ¹⁾

Typ. scanning range limit ¹⁾

LV463L.XR	3750mm
LV463.XR	1875mm
LV463B, LV463.XV	1280mm
LV463	750mm
LV462	430mm
LV461	250mm

Disegno quotato/Dimensioned drawing

