

技術データシート
モジュラー接続ユニット
製品番号: 50114369
MA 100

目次

- 仕様書
- 電氣的接続
- アクセサリ



写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

シリーズ	MA 100
適している	BCL 300i BCL 301i

電気的仕様

パフォーマンスデータ	
供給電圧 U_B	18 ... 30 V, DC

インターフェース

種類	RS 232, RS 485
----	----------------

コネクタ

コネクタ数	1 個数
コネクタ 1	
機能	BUS IN BUS OUT PWR / SW IN / OUT デバイスへの接続 データインターフェース 電力供給
コネクタの種類	クランプ
極数	19 -極

機械の仕様

外形	角型
寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	128.8 mm x 47.4 mm x 181 mm
筐体の素材	プラスチック
正味重量	380 g
筐体色	赤

電気的接続

コネクタ 1

機能	BUS IN BUS OUT PWR / SW IN / OUT デバイスへの接続 データインターフェース 電力供給
コネクタの種類	クランプ
極数	19 -極

クランプ

1	FE
2	FE
3	GNDIN
4	GNDIN
5	VIN
6	VIN
7	GNDIN
8	SWIN 1
9	VIN
10	GNDIN
11	SWOUT 1

割り当て

認証

保護等級	IP 54
保護等級	III
認可	c UL US

分類

関税分類番号	84733080
ECLASS 5.1.4	27379201
ECLASS 8.0	27379201
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27069190
ECLASS 11.0	27069090
ECLASS 12.0	27069090
ECLASS 13.0	27069090
ECLASS 14.0	27069090
ECLASS 15.0	27069090
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

電氣的接続

クランプ	割り当て
12	CTS/RX+
13	RxD/RX-
14	GND ISO
15	RS 485/TXD/TX-
16	RS 485/RTS/TX+
17	GND ISO
18	RS 485 B
19	RS 485 A

アクセサリ

コネクタ関連・アダプター

	製品番号	名称	製品	説明
	50110240	KB 500-3000-Y	アダプタケーブル	インターフェイスに適合: RS 485 ケーブル長: 3,000 mm

注意



利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。