

技術データシート

反射フィルム

製品番号: 50038060

REF 4-A-50X1000

目次

- 仕様書



写真と異なる場合があります

仕様書

機械の仕様

外形	方形
方向に左右されない	はい
取り付け寸法 幅	50 mm
取り付け寸法 高さ	1,000 mm
反射面の高さ	1,000 mm
反射面の幅	50 mm
リフレクタの素材	プラスチック
極性変更	はい
リフレクタ素材の化学名	PMMA
検出面の素材	トリプル
正味重量	20 g
取り付けの種類	自己粘着

周囲データ

周囲温度、動作時	-40 ... 80 °C
----------	---------------

分類

関税分類番号	39191080
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467