

技術データシート 二枚検知センサ アンプ 製品番号: 50106807 VDB 14B/2

目次

- 仕様書
- 電氣的接続
- アクセサリ



写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

シリーズ	14
物理的原理	容量的
	超音波
アプリケーション	ダブルシート検査

電氣的仕様

パフォーマンスデータ	
供給電圧 U _B	18 ... 30 V, DC
出力	
デジタルスイッチ出力数	7 個数
スイッチ出力	
種類	デジタルスイッチ出力
スイッチ出力 1	
スイッチエレメント	トランジスタ, NPN
スイッチ出力 2	
スイッチエレメント	トランジスタ, NPN
スイッチ出力 3	
スイッチエレメント	トランジスタ, NPN
スイッチ出力 4	
スイッチエレメント	トランジスタ, NPN

応答時間

スイッチング周波数	200 Hz
-----------	--------

コネクタ

コネクタ 1	
コネクタの種類	D-sub コネクタ

機械の仕様

外形	角型
寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	99 mm x 35 mm x 160 mm
筐体の素材	金属
筐体 金属	アルミ
正味重量	450 g

電氣的接続

コネクタ 1

コネクタの種類	D-sub コネクタ
---------	------------

コネクタ 2

コネクタの種類	丸形プラグ
極数	3 -極

コネクタ 3

コネクタの種類	丸形プラグ
極数	5 -極

操作と表示

表示の種類	LED
-------	-----

周囲データ

周囲温度、動作時	0 ... 40 °C
----------	-------------

認証

保護等級	IP 54
保護等級	III
適応基準	IEC 60947-5-2

分類

関税分類番号	85365019
ECLASS 5.1.4	27289200
ECLASS 8.0	27289290
ECLASS 9.0	27272892
ECLASS 10.0	27272892
ECLASS 11.0	27272892
ECLASS 12.0	27272892
ECLASS 13.0	27272892
ECLASS 14.0	27272892
ECLASS 15.0	27272892
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

アクセサリ

コネクタ関連・コネクタケーブル

	製品番号	名称	製品	説明
	50037339	BK7 KB-140-5000-20	接続回線	コネクタ 1: D-sub コネクタ, 軸方向, メス, 26 -極 丸形プラグ、LED: いいえ コネクタ 2: オープン末端 シールド: はい ケーブル長: 5,000 mm シースの素材: PVC

注意



も 利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。